

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35


Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hettich.nt-rt.ru> || hce@nt-rt.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУГИ

MIKRO 220 ROBOTIC / SBS 300 ROBOTIC / ROTINA 380 ROBOTIC / ROTANTA 460 ROBOTIC



С момента появления роботизированных центрифуг в модельном ряде более 25 лет назад, Hettich стал лидером и ориентиром в области технологий автоматизации центрифугирования. Наши центрифуги на данный момент интегрированы в автоматические системы многих ведущих лабораторий, получив признание во всем мире как эталон надежности, качества, точности и простоты интеграции. На данный момент мы представляем линейку роботизированных центрифуг, позволяющих добиться превосходных **результатов с помощью всех необходимых настроек автоматизации**

Контролируемые условия для образцов.

Активный контроль температуры необходим для работы с кровью или другими термочувствительными образцами, чтобы обеспечить тот же температурный режим, в котором они находились до центрифугирования. Hettich предлагает модели с функцией охлаждения для обеспечения и поддержания необходимого температурного режима.

Высокие скорости. Производительность должна соответствовать требованиям методики. Работа с образцами крови, микроорганизмов, экстракцией ДНК и другими методиками возможна при ускорениях до 18,516 g.

Точность позиционирования. Образцы располагаются для извлечения строго напротив люка в крышке. Оптический датчик положения обеспечивает точность позиционирования 0,5 мм.

Высокая производительность. При больших потоках проб вместимость является ключевым фактором. Диаметр камеры центрифуги Rotanta 460 составляет 460 мм, а вместительные адаптеры для 4-местного ротора позволяют максимизировать количество проб на один цикл центрифугирования.

Объем пробы. Вакуумные пробирки для крови, конические пробирки объемом 15 и 50 мл, планшеты формата SBS, микропробирки 2 мл – Hettich предлагает решения для интеграции во все автоматические платформы.

Интегрирование. Центрифуга является встроенным ведомым модулем автоматической системы. Центральный контроллер выполняет все программные и информационные запросы.

Бесшумность работы и безопасность. Даже на высоких скоростях центрифуги Hettich работают тихо и обеспечивают высокий уровень безопасности. Они сконструированы согласно международным нормам безопасности и качества, что подтверждено множеством сложных испытаний.

HETTICH АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУГИ



Высокие скорости и компактность: Автоматическая центрифуга MIKRO 220 без функции активного охлаждения, управляемая внешним контроллером, предназначена для быстрой и безопасной работы с микропробирками объемом до 2 мл. Идеально подходит для пробоподготовки в рамках медико-биологических исследований, а также для рутинных задач клинической диагностики.

- Компактность при работе с малыми объемами
- Высокие скорости до 18,516 g
- Ротор с углом отклонения 90°
- Постоянный обмен данными



Гибкость и универсальность: Автоматическая центрифуга ROTINA 380 доступна как с функцией охлаждения, так и без нее, в двух исполнениях – настольном и подстольном. Подходит для работы как с планшетами, так и с пробирками с кровью. Модель ROTINA 380 RC идеальна для автоматической рабочей станции для рутинных клинических задач. Область применения также распространяется на приготовление образцов клеток и микроорганизмов.

- Макс. RCF 4,593
- Макс. вместимость 2 планшета SBS (макс. высота 50 мм)
- Загрузочный и разгрузочный люк для фронтальной или верхней загрузки



Гибкость и универсальность: Автоматическая центрифуга ROTINA 380 доступна как с функцией охлаждения, так и без нее, в двух исполнениях – настольном и подстольном. Подходит для работы как с планшетами, так и с пробирками с кровью. Модель ROTINA 380 RC идеальна для автоматической рабочей станции для рутинных клинических задач. Область применения также распространяется на приготовление образцов клеток и микроорганизмов.

- Макс. RCF 4,696 g
- 48 пробирок с кровью
- 6 планшетов
- Точность позиционирования ротора



Надежность и производительность: автоматическая центрифуга ROTANTA 460 на сегодняшний день интегрирована во многие автоматические системы. Доказав свой успех на протяжении более 20 лет в работе клинических лабораторий высокой производительности, ROTANTA 460 по достоинству является золотым стандартом и лидером рынка. На сегодняшний день только эта модель сочетает высокую вместимость и большие ускорения.

- Высокие скорости при макс. RCF 6,446 g
- 80 пробирок с кровью
- 24 конических пробирки 50 мл
- 16 планшетов
- Лидер в области автоматических центрифуг
- Точность позиционирования ротора

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93