

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hettich.nt-rt.ru> || hce@nt-rt.ru

Компактные центрифуги для образцов малых объемов EBA 200/ 200 S



ЛУЧШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ЛАБОРАТОРИЙ

Описание

Hettich EBA 200 S — это практичная, компактная центрифуга для образцов малых объемов.

Высокоскоростная модель EBA 200 S может обеспечить точные результаты менее чем

за 3 минуты. В комплект входит 8-местный угловой ротор, вмещающий стандартные пробирки для крови и мочи объемом до 15 мл.

Все элементы устройства обладают высоким качеством, благодаря чему значительно

увеличивается срок службы прибора. Оборудование идеально для работы в научном,

экологическом и образовательном направлении, особенно прекрасно подходит для метода

Плазмолифтинг (Plasmolifting).

Преимущества Hettich EBA 200 S

- ротор в комплекте;
- для работы подходят различные пробирки, в том числе стеклянные;
- компактный размер;
- простота эксплуатации;
- надежность и продолжительный срок службы.

Технические возможности:

- панель с подсветкой отображает актуальные значения всех параметров;
- подходит для стандартных пробирок (5-10 мл), конических Falcon пробирки (15 мл), систем взятия крови (4-10 мл);
- время процесса от 1 до 99 минут или непрерывный режим работы;
- защелкивающаяся крышка со смотровым окном;
- аварийная разблокировка замка крышки;
- датчик вращения и дисбаланса;
- прекращение работы при дисбалансе;
- возможность указать ступени скорости торможения;
- ввод параметров частоты вращения, относительного ускорения и радиуса центрифугирования.

Комфорт:

- удобная панель управления;
- простая настройка скорости и времени центрифугирования;
- защита от падения крышки;
- открывание крышки нажатием кнопки;
- кратковременное центрифугирование по нажатию кнопки Pulse;
- 3 настраиваемых сообщения после завершения цикла центрифугирования (аудио + видео).

Безопасность Hettich EBA 200 S

- механизм закрывания крышки предотвращает открывание во время рабочего процесса;
- корпус изготовлен из ударопрочного пластика, крышка — из металла;
- камера выполнена из лёгкого сплава;
- защита от перегрева.

Спецификация

Наименование	Значение
Сетевое напряжение ($\pm 10\%$)	200-240 V 1~
Частота сети	50-60 Hz-
Общая потребляемая мощность	160 VA
Потребление тока	0.75 A
Максимальный объем загрузки, миллилитров	8×15

Допустимая плотность, кг/дм3	3,0
Частота вращения (RPM), оборотов/минута	8000
Ускорение (RCF)	6153xg
Кинетическая энергия	1750 Nm
Класс защиты прибора	I
Излучение помех, помехозащищенность	EN / IEC 61326-1, класс B
Уровень шума (зависит от ротора)	≤ 55 dB(A)
Размеры (Ш x Д x В), миллиметров	262×352×228
Вес, килограмм	ок. 11
Условия окружающей среды (EN / IEC 61010-1)	
Место установки	только в помещениях
Высота	до 2000 метров над уровнем моря
Температура окружающей среды	2°С до 40°С
Влажность воздуха	максимальная относительная влажность воздуха 80% для температур до 31°С, линейное понижение до 50% относительной влажности воздуха при 40°С
Категория перенапряжения (IEC 60364-4-443)	II
Степень загрязнения	2
Каталожный номер для заказа	9943479

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922) 49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Ижевск (3412)26-03-58 Иваново (4932)77-34-06 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сыктывкар (8212)25-95-17 Сургут (3462)77-98-35 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольяти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31		