

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://hettich.nt-rt.ru> || hce@nt-rt.ru

ROANTA 460 RC центрифуга напольная с охлаждением



Описание

Центрифуга Hettich ROANTA 460 RC представляет собой напольную версию стандартной ROANTA 460, которую можно встраивать под рабочую поверхность стола. Установка имеет надежную и стабильную систему установки и контроля температуры в диапазоне от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Технические возможности Hettich ROANTA 460

- 28 автономных профилей набора скорости и торможения;
- удобная настройка посредством клавиш и поворотной ручки;
- возможность индивидуальной настройки и сохранения до 98 программ в памяти устройства;
- универсальный ротор с большой вместимостью подходит для вращения пробирок, бутылок и планшетов и позволяет не заменять, приобретать и хранить дополнительные роторы;
- использование адаптирующих аксессуаров позволяет работать с сосудами ASTM, бутирометрами Бейкока, пробирками Schlenk, пробирками для электролитов хромирования;

- возможность работы с стрипами ПЦР на 96 мест с помощью уникального планшетного ротора высокой скорости, центрифугирующий планшеты формата SBS с ускорением до 6446, а также поддержка работы с клеточными культурами.

Комфорт:

- эргономичная крышка, открываемая нажатием одной кнопки, с передней панелью управления обеспечивает простое взаимодействие и настройку;
- идеальная высота для работы с устройством и одновременная экономия места на рабочем столе;
- стоппер, предотвращающий падение крышки;
- смотровое окно в крышке;
- идентификация ротора в автоматическом режиме;
- звуковое и визуальное оповещение по окончании центрифугирования.

Безопасность

- автоматический механизм со стальными защёлками для закрывания крышки;
- материал корпуса и крышки — металл;
- материал камеры — нержавеющей сталь;
- остановка работы при дисбалансе;
- возможность использования биозащитных дополнительных крышек;
- разблокировка замка крышки в аварийном режиме;
- устройство соответствует всем приемлемым производственным стандартам безопасности.

Применение Hettich ROANTA 460 RC

Центрифуга ROANTA 460 RC обладает высокой пропускной способностью, что идеально отвечает требованиям крупных лабораторий, например, банков крови или клинических лабораторий, так как она адаптируема под самые разные пробирки для сбора крови.

Небольшие габаритные размеры ROANTA 460 RC обеспечивают эргономичное центрифугирование небольших ёмкостей крови, например, для аутогемотрансфузии.

Центрифуга подходит для следующих учреждений:

- больницы;
- малые центры переливания крови;
- гематологические лаборатории;
- ветлаборатории;
- фармацевтические компании;
- лаборатории анализа продуктов питания;
- научные лаборатории при университетах;
- лаборатории по установлению отцовства;
- нефтяные лаборатории;
- химическая индустрия;
- судебно-медицинские лаборатории.

У нас можно купить Hettich ROANTA 460 RC центрифугу настольную с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Спецификация

Наименование	Значение
Сетевое напряжение ($\pm 10\%$)	200-240 V 1~
Частота сети	50-60 Hz-
Общая потребляемая мощность	1 800 VA
Излучение помех, помехоустойчивость	EN/IEC 61326-1, класс B
Максимальный объем загрузки, миллилитров	4×750
Частота вращения (RPM), оборотов/минута	15000
Ускорение (RCF)	24400
Время работы	1 — 99 ч: 59 мин: 59 сек, ∞ непрерывная работа, режим коротких циклов
Температурный диапазон, бесступенчатый, °C	от -20 до +40
Уровень шума (зависит от ротора)	60 дБ (A) с ротором 4474
Размеры (Ш x Д x В), миллиметров	554×697×683
Вес, килограмм	ок. 140

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://hettich.nt-rt.ru> || hce@nt-rt.ru